

# PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014278>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cartello sostanza pericolosa, Foglio, rosso/bianco, siglato: Corrosivo, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

## I vantaggi

- Elevata forza adesiva
- Elevata stabilità termica
- Cartelli sostanze pericolose da incollare, prestampati con simbolo
- I cartellini soddisfano lo standard internazionale secondo GHS
- Adatti all'impiego all'interno e all'esterno

## Dati commerciali

Codice articolo	1014278
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BG2624
Codice prodotto	BG2624
GTIN	4046356786959
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,9 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

# PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014278>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatori di impianti
Campo di applicazione	Cartelli per sostanze pericolose
	Siglatura delle sostanze pericolose in conformità al regolamento CLP/GHS
Tipo	A rombo

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	4
Siglatura	Corrosivo

### Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	25 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	25 mm
Altezza del campo di testo	25 mm

### Indicazioni materiale

Colore	rosso/bianco
Materiale	Poliestere
Sostanze contenute	privo di silicone

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

# PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014278>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

40200202

### ETIM

ETIM 9.0

EC001777

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

55121700

# PML-GHS105 (25X25) - Cartello sostanza pericolosa



1014278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014278>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)