

AB-PTI 16-NLS - Blocchetto di supporto



1030137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030137>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Blocchetto di supporto, profondità: 46,8 mm, larghezza: 12,2 mm, altezza: 81,9 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN



Dati commerciali

Codice articolo	1030137
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z1X
Codice prodotto	BE2Z1X
GTIN	4055626533131
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,828 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	con blocco posizione
---------------------	----------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Blocchetto di supporto
------------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	12,2 mm
Altezza	81,9 mm
Profondità	46,8 mm
Profondità su NS 35/7,5	48,5 mm
Profondità su NS 35/15	56 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Insero materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

1030137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030137>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27400607

ETIM

ETIM 9.0

EC001166

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121700

1030137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030137>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com