

# CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pinza a crimpare



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044970>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, sezione max.: 10 mm<sup>2</sup>, per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero

## I vantaggi

- Ampia copertura di sezioni, da 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>
- Crimpatura di punti difficilmente accessibili grazie allo stampo girevole
- Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
- Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
- Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua

## Dati commerciali

Codice articolo	1044970
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH313V
Codice prodotto	BH313V
GTIN	4055626633466
Peso per pezzo (confezione inclusa)	387,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	352,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pinza a crimpare



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044970>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale

#### Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	8

### Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F
----------	--

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 4 mm <sup>2</sup> )
Sezione AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 12)

### Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	180 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Acciaio con manico in plastica

# CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pinza a crimpare



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044970>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044970>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pinza a crimpare



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044970>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pinza a crimpare



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1044970>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)