

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. V - Nastro Zack



1050059:V

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050059:V>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, siglatura longitudinale con caratteri maiuscoli: V, bianco, per morsetti con spessore: 5,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1050059:V |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2122 |
| Codice prodotto | BG2122 |
| GTIN | 4017918509910 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,266 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,066 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | DE |

1050059:V

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050059:V>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-------|--------|
| Passo | 5,2 mm |
|-------|--------|

Siglatura

| | |
|---------------------|------|
| Siglatura | V |
| Tipo di scanalatura | alto |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 5 mm |
| Passo | 5,2 mm |

Campo di testo

| | |
|------------------------------|----------|
| Larghezza del campo di testo | 5,15 mm |
| Altezza del campo di testo | 10,50 mm |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN 30646 |
| | DIN VDE 0611 |

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. V - Nastro Zack



1050059:V

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050059:V>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

ETIM

ETIM 9.0

EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

1050059:V

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050059:V>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com