

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 261-270 - Nastro Zack



1051016:0261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051016:0261>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 261 ... 270, bianco, per morsetti con spessore: 6,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

La figura illustra la versione ZB 6: IN
BIANCO

Dati commerciali

Codice articolo	1051016:0261
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2122
Codice prodotto	BG2122
GTIN	4017918487669
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,57 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,273 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

1051016:0261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051016:0261>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	6,2 mm

Siglatura

Siglatura	261 ... 270
Tipo di scanalatura	alto

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	2 anni

Dimensioni

Larghezza	6,15 mm
Altezza	10,5 mm
Profondità	4,20 mm
Passo	6,2 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	6,15 mm
Altezza del campo di testo	10,50 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

1051016:0261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051016:0261>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

1051016:0261

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051016:0261>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,003 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com