

# ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 21 - Segnamorsetti



1051032:0021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051032:0021>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale con numero uguale: 21, bianco, per morsetti con spessore: 6,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

La figura illustra la versione ZB 6: IN  
BIANCO

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1051032:0021  |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2122        |
| Codice prodotto                     | BG2122        |
| GTIN                                | 4017918512842 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,473 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,273 g       |
| Numero tariffa doganale             | 49119900      |
| Paese di origine                    | DE            |

1051032:0021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051032:0021>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per morsetti |
| Passo            | 6,2 mm                 |

### Siglatura

|                     |      |
|---------------------|------|
| Siglatura           | 21   |
| Tipo di scanalatura | alto |

### Montaggio

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|

### Indicazioni materiale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010)          |
| Materiale                              | PA                         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                         |
| Materiale, elemento base               | PA                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 100 °C  |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C  |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione                               | 2 anni   |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 6,15 mm |
| Altezza    | 10,5 mm |
| Profondità | 4,20 mm |
| Passo      | 6,2 mm  |

#### Campo di testo

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Larghezza del campo di testo | 6,15 mm  |
| Altezza del campo di testo   | 10,50 mm |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

# ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 21 - Segnamorsetti



1051032:0021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051032:0021>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000761 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 21 - Segnamorsetti



1051032:0021

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051032:0021>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)