

P-ZB METER - Portanastro per nastro Zack



1051854

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051854>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo, autoadesivo, per l'alloggiamento di UC-TM, UC-TMF, UCT-TM, UCT-TMF, US-TMF, ZB, ZBF, TMT, Lunghezza: 1 m

I vantaggi

- Portacartellini autoadesivi, a metri da tagliare a piacere
- Il P-ZB METER alloggia materiale di siglatura per la scanalatura portacartellini alta e piatta dei morsetti componibili di Phoenix Contact
- Aderenza elevata e migliore tenuta possibile su superfici comuni

Dati commerciali

Codice articolo	1051854
Pezzi/conf.	1 m
Quantità di ordinazione minima	1 m
Codice vendita	BG241A
Codice prodotto	BG241A
GTIN	4017918016289
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45,7 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	DE

1051854

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051854>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
Passo	1000 mm

Siglatura

Tipo di scanalatura	alto
---------------------	------

Dimensioni

Larghezza	1000 mm
Altezza	10,4 mm
Profondità	5 mm
Passo	1000 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	1000 mm
Altezza del campo di testo	10,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, elemento base	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

P-ZB METER - Portanastro per nastro Zack



1051854

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051854>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

P-ZB METER - Portanastro per nastro Zack



1051854

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051854>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com