

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Pinza a crimpare



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1064998>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per connettori a crimpare COMBICON sezione: 0,14 ... 0,75 mm². Bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento frontale, crimpatura B, 2 ausili per il posizionamento incl.

I vantaggi

- Contatto a crimpare femmina PTCM-MP-P...
- Contatto a crimpare femmina MCC 0,5-MP...
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
- Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
- Contatto a crimpare maschio PTCM-MP-PI...
- Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1064998
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3136
Codice prodotto	BH3136
GTIN	4055626722979
Peso per pezzo (confezione inclusa)	530,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	530,7 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Pinza a crimpare



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1064998>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Forma di crimpatura simmetrica grazie al movimento parallelo della pinza
	Stazioni di stampaggio siglate

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	0,34 mm ²
AWG max	22

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	0,5 mm ²
AWG max	20

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	0,75 mm ²
AWG max	18

Punto di crimpatura 4

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG max	24

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
Sezione AWG	26 ... 18

Dimensioni

Lunghezza	233 mm
-----------	--------

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Pinza a crimpare

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1064998>



Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1064998>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Pinza a crimpare



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1064998>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Pinza a crimpare



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1064998>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com