

# CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Pinza a crimpare



1069228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069228>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per contatti stampati CK 1,6-ER... OIC, sezione: 0,14 ... 2,5 mm<sup>2</sup>. Bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento frontale, crimpatura B, ausilio per il posizionamento incl.

## I vantaggi

- L'aiuto per il posizionamento integrato garantisce l'esatta direzione dei contatti
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
- Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
- Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

## Dati commerciali

Codice articolo	1069228
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3136
Codice prodotto	BH3136
GTIN	4055626743936
Peso per pezzo (confezione inclusa)	497,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	497,5 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Questo prodotto sostituisce l'articolo 1884843 CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Guida precisa e parallela della matrice
	Design compatto
	Impostazione senza utensili dell'altezza di crimpatura
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Occhiello di fissaggio per nastro di sicurezza

#### Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG max	18

#### Punto di crimpatura 2

Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	14

#### Punto di crimpatura 3

Sezione max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	16

#### Punto di crimpatura 4

Sezione min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG max	20

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	22 ... 14

## Dimensioni

Lunghezza	233 mm
-----------	--------

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069228>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069228>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)