

CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Pinza a crimpare



1069228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069228>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per contatti stampati CK 1,6-ER... OIC, sezione: 0,14 ... 2,5 mm². Bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento frontale, crimpatura B, ausilio per il posizionamento incl.

I vantaggi

- L'aiuto per il posizionamento integrato garantisce l'esatta direzione dei contatti
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
- Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
- Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1069228
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3136
Codice prodotto	BH3136
GTIN	4055626743936
Peso per pezzo (confezione inclusa)	497,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	497,5 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069228>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Guida precisa e parallela della matrice
	Design compatto
	Impostazione senza utensili dell'altezza di crimpatura
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Occhiello di fissaggio per nastro di sicurezza

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,75 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
AWG max	18

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	1,5 mm ²
AWG max	16

Punto di crimpatura 4

Sezione min.	0,34 mm ²
Sezione max.	0,5 mm ²
AWG min	22
AWG max	20

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione AWG	22 ... 14

Dimensioni

Lunghezza	233 mm
-----------	--------

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069228>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069228>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com