

HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO



1082301

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082301>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fibra ottica flessibile, trasparente 3 mm in PUR con lente da 6 mm in PMMA cristallino e custodia LED 6 x 6 mm in PC nero, UL 94 HB, lunghezza: 150 mm non montato, per SMD TOPLED

I vantaggi

- I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
- Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
- Resistenza ESD
- Se necessario è possibile modificare la custodia
- Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche

Dati commerciali

Codice articolo	1082301
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACGABC
Codice prodotto	ACGABC
GTIN	4055626812731
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,6 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	TN

HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO



1082301

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082301>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Conduttore in FO
Numero di poli	1
Orientamento	flessibile
Tipo di conduttore	Fibra ottica flessibile
Forma della testa	rotondo, planare
Numero di visualizzazioni	1 (1 serie x 1 colonna)

Caratteristiche elettriche

Protezione ESD	< 12 kV
----------------	---------

Dimensioni

Lunghezza	150 mm
Diametro foro	5,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Fibra ottica)	trasparente
Colore (Pannello)	nero (RAL 9005)
Materiale Fibra ottica	Policarbonato
Materiale Pannello	Policarbonato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	A pressione
-------------------	-------------

HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO



1082301

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082301>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HS LC-F-T6X3-150 - Conduttore in FO



1082301

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082301>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com