

HSC-LR 5U KIT 5015 - Bloccaggio

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1083384>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, 5U, Sistema Lock and Release, larghezza: 16,1 mm, altezza: 67,95 mm, profondità: 8,8 mm, colore: blu (simili RAL 5015)

I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Bloccaggio Lock and Release remoto a colori per un comando intuitivo
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

Dati commerciali

Codice articolo	1083384
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHECZ
Codice prodotto	ACHECZ
GTIN	4055626819310
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,43 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HSC-LR 5U KIT 5015 - Bloccaggio

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1083384>



Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME-IO
Famiglia di prodotti	ME-IO

Dimensioni

Larghezza	16,1 mm
Altezza	67,95 mm
Profondità	8,8 mm

Indicazioni materiale

Colore	blu (RAL 5015)
Materiale	PA6-GF30
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

HSC-LR 5U KIT 5015 - Bloccaggio

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1083384>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1083384>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

HSC-LR 5U KIT 5015 - Bloccaggio

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1083384>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HSC-LR 5U KIT 5015 - Bloccaggio

1083384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1083384>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,038 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com