

BL2 BPC 2000 8GB 120GB W10 2016 - Box PC



1092045

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092045>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Box PC, Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x USB 2.0, 2x USB 3.0.



Secondo la figura

Dati commerciali

Codice articolo	1092045
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRBABA
Codice prodotto	DRBABA
GTIN	4055626906461
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,93 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,57 g
Numero tariffa doganale	84715000
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box PC
------------------	--------

Dati computer

Processore	Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz
RAM	8 GB DDR3 SODIMM
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche elettriche

Vita elettrica della batteria	5 anni (tip.)
-------------------------------	---------------

Clock in tempo reale

Clock in tempo reale	sì (funzionamento a tampone con batteria)
----------------------	---

Interfacce

Interfacce	1x COM (RS-232/422/485)
	2x COM (RS-232)
	2x USB 2.0
	2x USB 3.0
Uscita monitor	2 x DisplayPort
Chipset LAN	Intel® I210-AT

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Urti	15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Omologazioni

Conformità/Omologazioni

UL, USA / Canada	UL 61010-2-201
------------------	----------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete
	Montaggio su guida DIN

1092045

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092045>

Classifiche

ETIM

ETIM 9.0

EC001413

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43211500

1092045

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1092045>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com