

# BL2 PPC15.6 9101 - Panel PC



1099321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1099321>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Panel PC (PPC) industriale senza ventola, con grado di protezione IP66 e touchscreen capacitivo proiettato (PCAP) da 15,6 pollici, potente processore Intel® Core™ i7-6600U, 8 GB di RAM e uno slot aperto per memoria di massa M.2 (memoria di massa e sistema operativo non forniti)

## Dati commerciali

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1099321                                                               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                               |
| Codice vendita                      | DRBABB                                                                |
| Codice prodotto                     | DRBABB                                                                |
| GTIN                                | 4063151019785                                                         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7.844 g                                                               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6.365 g                                                               |
| Numero tariffa doganale             | 84714100                                                              |
| Paese di origine                    | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo di prodotto | Panel PC |
|------------------|----------|

### Dati computer

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Processore        | Intel® Core™ i7-6600U     |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| RAM               | 8 GB DDR3                 |
| Memoria dati      | Slot aperto per M.2-SSD   |
| Raffreddamento    | passivo                   |

### Display

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Tipo di display                   | 39.6 cm / 15.6"-TFT          |
| Risoluzione monitor               | 1366 x 768 Pixel (WXGA)      |
| Formati del display               | 16:9                         |
| Tecnologia touch                  | proiettivo-capacitivo (PCAP) |
| Tipo di illuminazione del display | LED                          |
| MTBF                              | 50000 h                      |

### Caratteristiche del sistema

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Software utente | senza software utente |
|-----------------|-----------------------|

### Caratteristiche elettriche

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
|-------------------------------|---------------|

### Alimentazione

|              |               |
|--------------|---------------|
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
|--------------|---------------|

### Clock in tempo reale

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
|----------------------|-------------------------------------------|

### Interfacce

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Interfacce     | 1x COM (RS-232/422/485)                |
|                | 2x COM (RS-232)                        |
|                | 2x USB 2.0                             |
|                | 2x USB 3.0                             |
| Uscita monitor | 2 x DisplayPort                        |
| Rete           | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN    | Intel® I210-AT                         |

### Dimensioni

#### Misure esterne

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Larghezza / Altezza / Profondità | 417 mm / 312 mm / 82 mm |
|----------------------------------|-------------------------|

# BL2 PPC15.6 9101 - Panel PC



1099321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1099321>

## Dimensioni di montaggio

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Larghezza / Altezza / Spessore | 401 mm / 296 mm / |
|--------------------------------|-------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                 | IP66 (frontale), IP20 (posteriore)                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | 0 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -20 °C ... 75 °C                                                                                                                                                                                                             |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio)            | 10 % ... 90 % (senza condensa)                                                                                                                                                                                               |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 90 % (senza condensa)                                                                                                                                                                                               |
| Urti                                                | 20g, 11 ms secondo IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                            |
| Vibrazioni (funzionamento)                          | 2g <sub>rms</sub> con seno, 5~500 Hz, 1 h/asse (montaggio a pannello; SSD in funzione) secondo EN 60068-2-6<br>0,5g <sub>rms</sub> con seno, 5~500 Hz, 1 h/asse (montaggio a pannello; HDD in funzione) secondo EN 60068-2-6 |

## Montaggio

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
|-------------------|--------------------|

# BL2 PPC15.6 9101 - Panel PC



1099321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1099321>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

19200103

### ETIM

ETIM 9.0

EC001414

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

43211500

1099321

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1099321>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì           |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
|---------------------------------------------|-------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)