

# CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare



1134913

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1134913>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, sezione max.: 10 mm<sup>2</sup>, per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adeguamento trasversale automatico, predisposizione frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, peso 302 g, nero

## I vantaggi

- Ampia copertura di sezioni, da 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>
- Per puntalini fino a 18 mm di lunghezza
- Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
- Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
- Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua

## Dati commerciali

Codice articolo	1134913
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4063151067168
Peso per pezzo (confezione inclusa)	389,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	301,8 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare



1134913

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1134913>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Caratteristica di prodotto	Matrice di crimpatura girevole autoregolante (varianti Duo)
	Compatto, leggero e perfettamente bilanciato
	Impugnatura di ampiezza ridotta
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Forza di azionamento ridotta
	Adatta anche per puntalini TWIN
	Impugnatura con cuscinetto antiscivolo
Bloccaggio forzato sbloccabile senza utensili	

### Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	8

### Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN 46228-1, DIN 46228-4
----------	--------------------------

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 4 mm <sup>2</sup> )
Sezione AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

### Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	180 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare



1134913

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1134913>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare



1134913

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1134913>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)