

CRIMPFOX 4 IN 1 - Tagliaguide



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Utensile per lavorare capocorda secondo DIN 46228-4 da 0,5 mm² fino a 2,5 mm² dotato di bloccaggio forzato, unità di taglio, spelatura, twistatura e crimpatura.

I vantaggi

- Forte e durevole grazie all'utilizzo di plastica resistente e metalli temperati
- Pinza a crimpare multifunzione per la lavorazione di nastri di capicorda secondo DIN 46228-4
- Il bloccaggio forzato garantisce una crimpatura di qualità elevata e costante
- Fino al 30 % di tempo risparmiato, in quanto le necessarie fasi del processo di montaggio possono essere eseguite con un solo utensile
- I processi visualizzati direttamente sulla pinza semplificano il funzionamento

Dati commerciali

Codice articolo	1200101
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4055626042381
Peso per pezzo (confezione inclusa)	329 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	286,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a rientranza
Caratteristica di prodotto	Taglio, spelatura, torsione e crimpatura in un unico utensile
	Cambio del caricatore senza utensili per puntalini
	Fermo longitudinale per la spellatura
	Con bloccaggio forzato
Sezione min.	0,5 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	14

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione AWG	20 ... 14
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm

Dimensioni

Larghezza	31,5 mm
Altezza	100 mm
Lunghezza	180 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX 4 IN 1 - Tagliaguide



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 4 IN 1 - Tagliaguide



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200101>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

31,129 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com