

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Pinza a crimpare



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202882>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per puntalini isolati e non isolati secondo la norma DIN 46228 parte 1 e 4 da 0,14 mm² ... 6 mm², e per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale

I vantaggi

- Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità
- Il profilo ergonomico dell'impugnatura garantisce una maneggevolezza confortevole e senza fatica
- Si adatta perfettamente alla mano grazie alla larghezza del manico particolarmente ridotta
- Fino al 30 % di risparmio di forza grazie ai rapporti di leva ottimizzati
- Visuale ottimale nell'area di crimpatura

Dati commerciali

Codice articolo	1202882
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4063151267377
Peso per pezzo (confezione inclusa)	453,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	368,74 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Pinza a crimpare



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202882>

Dati tecnici

Note

Note generali	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------------	--------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura quadra
Caratteristica di prodotto	Matrice di crimpatura autoregolante
	Visuale ottimale sull'area di crimpatura
	Compatto, leggero e perfettamente bilanciato
	Impugnatura di ampiezza ridotta
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Forza di azionamento ridotta
	Adatta anche per puntalini TWIN
	Impugnatura con cuscinetto antiscivolo
	Bloccaggio forzato sbloccabile senza utensili

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	6 mm ²
AWG min	26
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 6 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Sezione AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	22 mm
Lunghezza	175 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero/verde
--------	------------

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Pinza a crimpare



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202882>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Pinza a crimpare



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202882>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com