

ZAP 25 - Utensile a crimpare, pneumatico



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203110>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare pneumatica per capocorda a norma DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, per sez. conduttore da 0,25 - 2,5 mm²

I vantaggi

- Le pinze a crimpare sono utensili ad aria compressa per capocorda con sezioni da 0,25 mm² ... 2,5 mm²
- La pinza ZAP 25 è dotata di un doppio elemento a crimpare che consente di introdurre il conduttore sia frontalmente che lateralmente

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1203110 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3232 |
| Codice prodotto | BH3232 |
| GTIN | 4017918018085 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 761,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 761,9 g |
| Numero tariffa doganale | 84671900 |
| Paese di origine | DE |

ZAP 25 - Utensile a crimpare, pneumatico



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203110>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Crimpatrice |
| Crimpatura | a forma trapezoidale |
| Consumo d'aria per pressione | 0,2 l |
| Intervallo di pressione | 4,00 bar ... 6,00 bar |
| Caratteristica di prodotto | Avvio del ciclo di crimpatura mediante interruttore manuale |
| | Doppio elemento a crimpare per l'inserimento dei conduttori frontale e laterale |
| | Occhiello per l'utilizzo di un bilanciatore |
| | 1 alloggiamento per matrice |
| | Larghezza matrice: 12 mm |
| | La tramoggia consente un facile posizionamento |
| Larghezza crimpatura | 12,00 mm |

Caratteristiche elettriche

| | |
|-----------|------|
| Frequenza | 0 Hz |
|-----------|------|

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|-----------------|---|
| Sezione metrica | 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 1,5 mm ²) |
|-----------------|---|

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 44 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Lunghezza | 200 mm |

ZAP 25 - Utensile a crimpare, pneumatico



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203110>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203110>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549



EAC

ID omologazione: 0278662

ZAP 25 - Utensile a crimpare, pneumatico



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203110>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

ZAP 25 - Utensile a crimpare, pneumatico



1203110

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1203110>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com