# NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1204119

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204119

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, Profilo standard, colore: color argento

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1204119 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | BE7243 |
| Codice prodotto | BE7243 |
| GTIN | 4017918106393 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 660 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 660 g |
| Numero tariffa doganale | 72166190 |
| Paese di origine | DE |

# NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata

1204119


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204119

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Guida DIN |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 35 mm |
| Larghezza foro | 15 mm |
| Altezza foro | 6,2 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Distanza foro | 25 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio |
| Rivestimento | zincato, passivato bianco |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Verifiche | a norma EN 60715 |


### Controlli elettrici

Resistenza alla corrente di breve durata

| | |
|---|---|
| Sezione E-Cu equivalente | 16 mm² |
| Resistenza alla corrente di breve durata 1s | 1,92 kA |

## Disegni

Disegno quotato



## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001285 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,488 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com