

# BC 71,6 DKL R BK - Custodia

1204540

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204540>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio a scatto (fisso), larghezza: 71,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: nero (simili RAL 9005)

## I vantaggi

- Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
- Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN o a parete
- In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
- Montaggio senza utensili
- Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme alla norma DIN EN 43880

## Dati commerciali

Codice articolo	1204540
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHBAB
Codice prodotto	ACHBAB
GTIN	4063151270827
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,92 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Tipo di custodia	Custodie per installazioni modulari per edifici
Serie di custodie	BC
Famiglia di prodotti	BC 71,6..
Numero (Aperture per connettori)	0
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	71,6 mm
Altezza	45 mm
Profondità	8 mm
Unità modulare	4 TE

### Indicazioni materiale

Colore (Coperchio custodia)	nero (RAL 9005)
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
--	---------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio e parte superiore della custodia
-------------------	---

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

# BC 71,6 DKL R BK - Custodia

1204540

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204540>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204540>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

1204540

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204540>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,05 kg CO2e
---------	--------------