

CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212034>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

I vantaggi

- Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Ampia gamma di pinze a crimpare
- Crimpatura di qualità elevata e costante
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1212034
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4046356453813
Peso per pezzo (confezione inclusa)	444,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	444,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212034>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Caratteristica di prodotto	Struttura compatta
	Impugnatura di ampiezza ridotta
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Bloccaggio forzato sbloccabile senza utensili
	Forza di crimpatura regolabile

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,25 mm ²
Sezione max.	0,75 mm ²
AWG min	24
AWG max	20

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	1 mm ²
Sezione max.	1,5 mm ²
AWG min	18
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Punto di crimpatura 4

Sezione max.	4 mm ²
AWG max	12

Punto di crimpatura 5

Sezione max.	6 mm ²
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Sezione AWG	24 ... 10

CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212034>

Dimensioni

Larghezza	18 mm
Altezza	59 mm
Lunghezza	198 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare


1212034

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212034>



Disegni

Disegno prodotto



CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212034>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212034>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212034>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212034>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com