

# CRIMPFOX 50R - Pinza a crimpare



1212041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212041>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 35 mm<sup>2</sup> ... 50 mm<sup>2</sup>, ingresso laterale, crimpatura WM

## I vantaggi

- I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e riducono il dispendio di energie del 25 %

## Dati commerciali

Codice articolo	1212041
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4046356453912
Peso per pezzo (confezione inclusa)	679,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	679,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX 50R - Pinza a crimpare



1212041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212041>

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo	Per ottenere risultati di crimpatura corretti in conformità alla norma UL 486F / IEC 60999-1, utilizzare conduttori con sezione reale > 31 mm <sup>2</sup>
---------------------	--

### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura WM
Caratteristica di prodotto	Impugnatura di ampiezza ridotta Forza di azionamento ridotta fino al 25 %

### Punto di crimpatura 1

Sezione max.	35 mm <sup>2</sup>
AWG min	2
AWG max	1

### Punto di crimpatura 2

Sezione max.	50 mm <sup>2</sup>
AWG max	1

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	35 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	2 ... 1

### Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX 50R - Pinza a crimpare



1212041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212041>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212041>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 50R - Pinza a crimpare



1212041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212041>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 50R - Pinza a crimpare



1212041

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212041>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)