

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda isolati, 0,14 ... 1,0 mm² (verde chiaro, rosso), crimpatura ovale

I vantaggi

- Esso si libera non appena viene raggiunta la pressione necessaria, eliminando in tal modo pressioni troppo ridotte
- Una chiara identificazione delle sezioni è data dalla codifica colori sullo stampo
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Pinza a crimpare per capocorda e connettori

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1212055 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3132 |
| Codice prodotto | BH3132 |
| GTIN | 4046356453851 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 436,45 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 436,45 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | SE |

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo di prodotto | Utensile a crimpare |
| Crimpatura | Crimpatura ovale |
| Caratteristica di prodotto | Bloccaggio forzato sbloccabile |
| | Matrici con codifica a colori |

Punto di crimpatura 1

| | |
|--------------|----------------------|
| Sezione min. | 0,14 mm ² |
| Sezione max. | 0,25 mm ² |
| AWG min | 26 |
| AWG max | 24 |

Punto di crimpatura 2

| | |
|--------------|----------------------|
| Sezione min. | 0,25 mm ² |
| Sezione max. | 0,5 mm ² |
| AWG min | 24 |
| AWG max | 22 |

Punto di crimpatura 3

| | |
|--------------|---------------------|
| Sezione min. | 0,5 mm ² |
| Sezione max. | 1 mm ² |
| AWG min | 22 |
| AWG max | 18 |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Sezione metrica | 0,14 mm ² ... 1 mm ² |
| Sezione AWG | 26 ... 18 |

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 18 mm |
| Altezza | 59 mm |
| Lunghezza | 198 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare


1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>



Disegni

Disegno prodotto



CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-RCI 1 - Pinza a crimpare



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212055>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com