

CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Stampo per crimpatura



1212075

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212075>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Stampo, per Crimpfox-M, per contatti torniti 0,5 ... 4 mm², imballato in custodie box affiancabili



I vantaggi

- Per connettori maschio e femmina torniti CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED...
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1212075
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH313Y
Codice prodotto	BH313Y
GTIN	4046356452540
Peso per pezzo (confezione inclusa)	79,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	73,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Stampo per crimpatura



1212075

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212075>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	Crimpatura quadra
Caratteristica di prodotto	Per spine e contatti femmina torniti CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED...
	Stazioni di stampaggio siglate
	Inserto sostitutivo per la pinza a crimpare universale CRIMPFOX-M

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,5 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
AWG min	20
AWG max	18

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	1,5 mm ²
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Punto di crimpatura 4

Sezione max.	4 mm ²
AWG max	12

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Sezione AWG	20 ... 12

Dimensioni

Larghezza	75 mm
Altezza	25,5 mm
Lunghezza	114 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Stampo per crimpatura



1212075

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212075>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-M TC 4/DIE - Stampo per crimpatura



1212075

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212075>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com