

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Pinza a crimpare



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212099>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per connettori FO, 3,25 mm, 3,84 mm, 5,41 mm, 5,00 mm, 4,52 mm, crimpatura esagonale

## I vantaggi

- Inserimento laterale dei conduttori
- Bloccaggio forzato sbloccabile

## Dati commerciali

Codice articolo	1212099
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3138
Codice prodotto	BH3138
GTIN	4046356454001
Peso per pezzo (confezione inclusa)	678 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	678 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Pinza a crimpare



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212099>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Forza di azionamento ridotta
	Impugnatura lunga per sezioni fino a 50 mm <sup>2</sup>
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Bloccaggio forzato sbloccabile senza utensili
	Impugnatura con cuscinetto antiscivolo
	Forza di crimpatura regolabile
	Occhiello di fissaggio per nastro di sicurezza

#### Punto di crimpatura 1

Larghezza crimpatura 3,25 mm

#### Punto di crimpatura 2

Larghezza crimpatura 3,84 mm

#### Punto di crimpatura 3

Larghezza crimpatura 5,41 mm

#### Punto di crimpatura 4

Larghezza crimpatura 5,00 mm

#### Punto di crimpatura 5

Larghezza crimpatura 4,52 mm

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica 3,25 mm<sup>2</sup> ... 5,41 mm<sup>2</sup>

### Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

#### Misure esterne

Diametro esterno 3,25 mm ... 5,41 mm

### Indicazioni materiale

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Pinza a crimpare

1212099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212099>



Colore

nero

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Pinza a crimpare



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212099>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212099>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Pinza a crimpare



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212099>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-FO 5,41 - Pinza a crimpare



1212099

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212099>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)