


# CF 500/COV RCI - Copertura



1212255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212255>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup> (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), per contatti torniti: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup> (TC HC 4), per contatti solari: 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup> (SR 6-2)

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1212255       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH323Z        |
| Codice prodotto                     | BH323Z        |
| GTIN                                | 4046356450171 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 42,2 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 42 g          |
| Numero tariffa doganale             | 84799070      |
| Paese di origine                    | DE            |

# CF 500/COV RCI - Copertura



1212255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212255>

## Dati tecnici

### Note

|               |   |
|---------------|---|
| Note generali | Coperchio di protezione per crimpatrice CF 500, per capocorda isolati 0,14 ... 6 mm <sup>2</sup> (RCI 1,5/6) e contatti torniti 0,14 ... 4 mm <sup>2</sup> (TC 4) |
|---------------|---|

### Caratteristiche articolo

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Copertura |
|------------------|-----------|

### Dati di collegamento

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------|--|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza   | 70 mm   |
| Lunghezza | 105 mm  |

### Indicazioni materiale

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Colore                       | trasparente |
| Materiale                    | Plastica    |
| Materiale connessione a vite | Metallo     |

1212255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212255>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130192 |
| ECLASS-15.0 | 17130192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CF 500/COV RCI - Copertura



1212255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212255>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)