CRIMPFOX-TC MP - Pinza a crimpare con indicatore digitale

1212510

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212510

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per contatti torniti, regolaz. diam. universale, fino a max. 2,5 mm^2, con indicatore digitale con largh. passo 0,01 mm, bloccaggio forzato sbloccabile, incl. aiuto per il posizionamento

I vantaggi

- Pinza a crimpare per la lavorazione di contatti torniti fino a 2,5 mm²
- L'aiuto per il posizionamento integrato garantisce l'esatta direzione dei contatti
- Impostazione universale per l'elaborazione precisa delle relative sezioni

Dati commerciali

Codice articolo	1212510
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3135
Codice prodotto	BH3135
GTIN	4046356555500
Peso per pezzo (confezione inclusa)	798,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	798,5 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

CRIMPFOX-TC MP - Pinza a crimpare con indicatore digitale

1212510

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212510

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Nelle istruzioni di installazione è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare torniti delle serie CC... e CUC...

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a quattro punte
Caratteristica di prodotto	Regolazione universale della sezione trasversale con indicatore digitale
	Monitoraggio elettronico dell'usura
	Dotato di ausilio di posizionamento, intercambiabile
	Per i vari contatti di Phoenix Contact, vedere la documentazione tecnica
	Bloccaggio forzato sbloccabile

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,08 mm²
Sezione max.	2,5 mm²
AWG min	28
AWG max	14

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,08 mm² ... 2,5 mm²
Sezione AWG	28 ... 14

Dimensioni

Lunghezza	175 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero/verde

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212510

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	e67f1777-45c4-4f95-8d9b-644aca75c585

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	117,157 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com