

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una versione dell'articolo

Pinza a crimpare, corpo compatto, per connettori coassiali 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, sei stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, crimpatura esagonale

I vantaggi

- Inserimento laterale dei conduttori
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Pinza a crimpare per lavorare connettori coassiali

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1212712 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3138 |
| Codice prodotto | BH3138 |
| GTIN | 4046356857611 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 618,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 618,3 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | SE |

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo di prodotto | Utensile a crimpare |
| Crimpatura | crimpatura esagonale |
| Caratteristica di prodotto | Inserimento laterale dei conduttori |
| | Bloccaggio forzato sbloccabile |
| | Pinza a crimpare per lavorare connettori coassiali |

Punto di crimpatura 1

Larghezza crimpatura 3,25 mm

Punto di crimpatura 2

Larghezza crimpatura 4,52 mm

Punto di crimpatura 3

Larghezza crimpatura 5,41 mm

Punto di crimpatura 4

Larghezza crimpatura 1,69 mm

Punto di crimpatura 5

Larghezza crimpatura 1,07 mm

Punto di crimpatura 6

Sezione max. 0,7 mm²

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica 0,72 mm² ... 5,41 mm²

Dimensioni

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 76 mm |
| Lunghezza | 204 mm |

Misure esterne

Diametro esterno 0,72 mm ... 5,41 mm

Indicazioni materiale

Colore nero

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com