

# CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

## I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
- Crimpatura di qualità elevata e costante

## Dati commerciali

Codice articolo	1212720
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4046356857796
Peso per pezzo (confezione inclusa)	628 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	628 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Stazioni di stampaggio siglate
	Rapporti di leva ottimizzati

#### Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG min	24
AWG max	20

#### Punto di crimpatura 2

Sezione min.	1 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	18
AWG max	16

#### Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	14

#### Punto di crimpatura 4

Sezione max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max	12

#### Punto di crimpatura 5

Sezione max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG max	10

## Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	24 ... 10

## Dimensioni

Larghezza	22 mm
-----------	-------

# CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720>

Altezza	76 mm
Lunghezza	204 mm

## Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 6-M - Pinza a crimpare



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212720>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)