

CRIMPFOX-RCI 1-M - Pinza a crimpare



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212727>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, corpo compatto, per capocorda isolati (verde chiaro, rosso, -1), tre stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

I vantaggi

- Una chiara identificazione delle sezioni è data dalla codifica colori sullo stampo
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Pinza a crimpare per capocorda e connettori
- Esso si libera non appena viene raggiunta la pressione necessaria, eliminando in tal modo pressioni troppo ridotte

Dati commerciali

Codice articolo	1212727
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3132
Codice prodotto	BH3132
GTIN	4046356857864
Peso per pezzo (confezione inclusa)	615,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	615,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-RCI 1-M - Pinza a crimpare



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212727>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura ovale
Caratteristica di prodotto	Stazioni di stampaggio siglate con colori
	Bloccaggio forzato sbloccabile

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG max	24

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	0,25 mm ²
Sezione max.	0,5 mm ²
AWG min	24
AWG max	20

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	0,5 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
AWG min	20
AWG max	18

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Sezione AWG	26 ... 18

Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	76 mm
Lunghezza	204 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-RCI 1-M - Pinza a crimpare



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212727>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212727>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 1-M - Pinza a crimpare



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212727>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 1-M - Pinza a crimpare



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212727>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com