

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Pinza a crimpare



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212729>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capicorda DIN isolati simmetricamente, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rosso, blu, giallo), tre stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale

I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Una chiara identificazione delle sezioni è data dalla codifica colori sullo stampo
- Pinza a crimpare per capocorda e connettori
- Esso si libera non appena viene raggiunta la pressione necessaria, eliminando in tal modo pressioni troppo ridotte

Dati commerciali

Codice articolo	1212729
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3132
Codice prodotto	BH3132
GTIN	4046356857888
Peso per pezzo (confezione inclusa)	674,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	674,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

1212729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212729>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura ovale
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Matrici con codifica a colori
	Crimpatura di connettori standardizzati secondo DIN 46235

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,5 mm ²
Sezione max.	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	16

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	1,5 mm ²
Sezione max.	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG max	14

Punto di crimpatura 3

Sezione min.	4 mm ²
Sezione max.	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sezione AWG	20 ... 10

Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	76 mm
Lunghezza	204 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Pinza a crimpare



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212729>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212729>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Pinza a crimpare



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212729>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI DIN 6 - Pinza a crimpare



1212729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212729>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com