

# CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda tubolari non isolati, 10 - 70 mm<sup>2</sup>, crimpatura a rientranza

## I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e favoriscono un lavoro senza fatica
- Pinza a crimpare, per capocorda tubolari non isolati
- Esecuzione compatta e leggera

## Dati commerciali

Codice articolo	1212732
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3133
Codice prodotto	BH3133
GTIN	4046356857918
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3.073,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3.073,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura a rientranza
Caratteristica di prodotto	Inserti a crimpare asimmetrici per capocorda tubolari (KSF, KRF, KSD, KRD)
	Elevato rapporto di trasmissione
	Azionamento a due mani
	Con bloccaggio forzato

#### Punto di crimpatura 1

Sezione max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max	8

#### Punto di crimpatura 2

Sezione max.	16 mm <sup>2</sup>
AWG max	6

#### Punto di crimpatura 3

Sezione max.	25 mm <sup>2</sup>
AWG max	3

#### Punto di crimpatura 4

Sezione max.	35 mm <sup>2</sup>
AWG max	2

#### Punto di crimpatura 5

Sezione max.	50 mm <sup>2</sup>
AWG max	0

#### Punto di crimpatura 6

Sezione max.	70 mm <sup>2</sup>
AWG max	00

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	10 mm <sup>2</sup> ... 70 mm <sup>2</sup>
-----------------	---

### Dimensioni

Larghezza	44 mm
-----------	-------

# CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

Altezza	80 mm
Lunghezza	492 mm

## Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCT 70-1 - Pinza a crimpare



1212732

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212732>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)