CRIMPFOX-P SR 6 - Pinza a crimpare

1212755

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212755

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per connettori solari a crimpare SUNCLIX 2,5 ... 6 mm^2, bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento laterale, crimpatura B, incl. aiuto per il posizionamento 6 mm^2 , Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, seitliche Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe

I vantaggi

- Per conduttori flessibili di classe 5 secondo IEC 60228
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
- Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
- Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale

Dati commerciali

Codice articolo	1212755
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3139
Codice prodotto	BH3139
GTIN	4046356906203
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.168,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	992,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Per i contatti a crimpare di 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, della serie PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare si trova nelle istruzioni di installazione
Nota per l'utilizzo	Per contatti a crimpare di 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, della serie PV-C3F…, PV-C3M…, l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare è riportato nelle istruzioni di installazione

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Per connettori a crimpare solari SUNCLIX
	Guida precisa e parallela della matrice
	Dotato di ausilio di posizionamento
	Impugnatura lunga
	Bloccaggio forzato sbloccabile

Punto di crimpatura 1

Sezione max.	4 mm²
AWG max	12

Punto di crimpatura 2

Sezione min.	6 mm²
Sezione max.	10 mm²
AWG max	10

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm²
AWG max	14

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	2,5 mm² ... 6 mm²
Sezione AWG	14 ... 10

Dimensioni

Larghezza	112 mm
Altezza	60 mm
Lunghezza	290 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com