# CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - Pinza a crimpare

1212775

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212775

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra CRIMPFOX-RCI 6 CUS

Pinza a crimpare, siglatura laser custom, per capocorda isolati, 0,5 $mm^2$ ... 6,0 $mm^2$ (rosso, blu, giallo), crimpatura ovale, asimmetrica

## I vantaggi

- Le CRIMPFOX-RCI6/... completano il programma di pinze a crimpare per capocorda
- Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1212775 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BH313V |
| Codice prodotto | BH313V |
| GTIN | 4046356943024 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 680,47 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 680,47 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | SE |

## Dati tecnici

### Note

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Utensile a crimpare |
| Crimpatura | Crimpatura ovale |

Punto di crimpatura 1

| | |
|---|---|
| Sezione min. | 0,5 mm² |
| Sezione max. | 1,5 mm² |
| AWG min | 20 |
| AWG max | 16 |

Punto di crimpatura 2

| | |
|---|---|
| Sezione min. | 1,5 mm² |
| Sezione max. | 2,5 mm² |
| AWG min | 16 |
| AWG max | 14 |

Punto di crimpatura 3

| | |
|---|---|
| Sezione min. | 4 mm² |
| Sezione max. | 6 mm² |
| AWG min | 12 |
| AWG max | 10 |

### Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|---|
| Sezione metrica | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione AWG | 20 ... 10 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 256 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212775

**EAC**
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000168 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com