

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213146>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 6 mm², e per capocorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

I vantaggi

- Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità
- Il profilo ergonomico dell'impugnatura garantisce una maneggevolezza confortevole e senza fatica
- Si adatta perfettamente alla mano grazie alla larghezza del manico particolarmente ridotta
- Fino al 30 % di risparmio di forza grazie ai rapporti di leva ottimizzati
- La stabile staffa in materiale plastico sulla testa della pinza protegge l'utensile da danni da caduta

Dati commerciali

Codice articolo	1213146
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4055626212685
Peso per pezzo (confezione inclusa)	467 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	383,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213146>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Impugnatura di ampiezza ridotta
	Forza di azionamento ridotta fino al 30 %
	Robusta staffa in plastica sopra la testa della pinza come protezione dai danni da caduta
	Per capocorda non isolati

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	6 mm ²
AWG min	26
AWG max	10

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 6 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Sezione AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Dimensioni

Larghezza	70 mm
Altezza	21 mm
Lunghezza	180 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero/verde
--------	------------

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213146>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213146>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213146>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pinza a crimpare



1213146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213146>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com