

# CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213154>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capicorda montati isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm<sup>2</sup> .. 10 mm<sup>2</sup>, e per capicorda montati TWIN fino a 2 x 4 mm<sup>2</sup>, adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

## I vantaggi

- Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità
- Il profilo ergonomico dell'impugnatura garantisce una maneggevolezza confortevole e senza fatica
- Si adatta perfettamente alla mano grazie alla larghezza del manico particolarmente ridotta
- Fino al 30 % di risparmio di forza grazie ai rapporti di leva ottimizzati
- La stabile staffa in materiale plastico sulla testa della pinza protegge l'utensile da danni da caduta

## Dati commerciali

Codice articolo	1213154
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4055626212623
Peso per pezzo (confezione inclusa)	460 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	377,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura quadra
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Impugnatura di ampiezza ridotta
	Forza di azionamento ridotta fino al 30 %
	Robusta staffa in plastica sopra la testa della pinza come protezione dai danni da caduta

#### Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	8

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 4 mm <sup>2</sup> )
Sezione AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

### Dimensioni

Larghezza	70 mm
Altezza	21 mm
Lunghezza	180 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero/verde
--------	------------

# CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213154>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213154>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213154>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pinza a crimpare



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1213154>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)