

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Tastiera a membrana



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215684>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tastiera a membrana per ICS25x122, autoadesiva, in argento conduttivo, 4 tasti, 2 colori, terminali di connessione a 5 poli, passo: 1,0 mm, finestra trasparente per display TFT da 0,96"



I vantaggi

- Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione nel quadro elettrico
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione
- Custodie, tastiere e display coordinati fra loro
- Posizionamento del display tramite configuratore

Dati commerciali

Codice articolo	1215684
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHAEJ
Codice prodotto	ACHAEJ
GTIN	4063151295776
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,04 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tastiera a membrana
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie modulari
Serie di custodie	ICS
Famiglia di prodotti	ICS25
Tecnologia	Argento conduttivo/grafite (T6/4 Cu/Ag)
Numero di poli	5
Passo	1 mm
Numero dei tasti	4 (2 x 2)

Dimensioni

Passo	1 mm
Dimensioni	22 mm x 103 mm
	11 mm x 22 mm (Parte LCD)

Indicazioni materiale

Materiale	Poliestere
-----------	------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	incollare
-------------------	-----------

KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Tastiera a membrana



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215684>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---