

ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display



1215685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215685>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Parte superiore, display da 0,96" integrato, risoluzione: 80 x 160 Pixel, interfaccia: SPI half duplex a 4 fili, Copertura per custodia, larghezza: 25 mm, altezza: 122 mm



I vantaggi

- Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione nel quadro elettrico
- Custodie coordinate con i display touch preinstallati
- Assemblaggio rapido di componenti prefabbricati grazie al Plug & Play
- Posizionamento del display tramite configuratore

Dati commerciali

Codice articolo	1215685
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHAEI
Codice prodotto	ACHAEI
GTIN	4063151296735
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,76 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,2 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	CN

ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display



1215685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215685>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie modulari
Serie di custodie	ICS
Famiglia di prodotti	ICS25-..122X..
Apertura di ventilazione disponibile	no


Display

Tipo di display	Display TFT a colori
Tipologia del display	LCD con retroilluminazione
Tecnologia Panel	IPS
Risoluzione monitor	80 x 160 Pixel
Tipo di illuminazione del display	LED, bianco
Controllore	ST7735S

Interfacce

Interface	4-wire SPI half duplex
-----------	------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	25 mm
Altezza	122 mm
Profondità dalla parte inferiore della superficie di appoggio	11,9 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Parte superiore della custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display



1215685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215685>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Risultato	Prova superata
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accelerazione	20 m/s ²
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Risultato	Prova superata
Accelerazione	150 m/s ²
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 55 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display



1215685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215685>

Disegni

Disegno quotato




Immagine schematica per illustrare le dimensioni dell'articolo. L'immagine non rappresenta il prodotto desiderato. Per ulteriori dettagli vedere i disegni dei prodotti nella scheda "Download".

ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display



1215685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215685>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superiore custodia con display



1215685

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215685>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com