

FPM 17.3 69K SP - Monitor

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display TFT da 43,9 cm / 17,3" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con pellicola protettiva splitter.



I vantaggi

- Robustezza e potenza anche nelle condizioni più estreme
- Stabilità e resistenza grazie a una custodia chiusa in acciaio inox
- Design conforme ai requisiti igienici con raffreddamento passivo
- Montaggio semplice con adattatore a staffa o adattatore VESA
- Display multi-touch capacitivo per un pratico comando a più dita con guanti

Dati commerciali

Codice articolo	1261656
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRBBAC
Codice prodotto	DRBBAC
GTIN	4063151371838
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5.250 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5.000 g
Numero tariffa doganale	85285210
Paese di origine	DE

FPM 17.3 69K SP - Monitor

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Si rammenta che per il funzionamento del dispositivo è necessario un adattatore tra quelli elencati alla voce "Accessori".
Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Dati computer

Processore	senza processore
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	assente RAM
Memoria dati	assente memoria dati
Raffreddamento	passivo
Slot	senza slot
Equipaggiamento speciale	Pellicola protettiva splitter

Display

Tipo di display	43.9 cm / 17.3"-TFT
Risoluzione monitor	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Tecnologia touch	proiettivo-capacitivo (PCAP)
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	250 cd/m ²
MTBF	50000 h
Gamma di colori	16,2 milioni di colori
Angolo di lettura a sinistra	89,00 °
Angolo di lettura a destra	89,00 °
Angolo di lettura superiore	89,00 °
Angolo di lettura inferiore	89,00 °

Caratteristiche del sistema

Software utente	senza software utente
-----------------	-----------------------

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 30 V DC

Interfacce

Interfacce	3x USB 2.0 1x slave USB
Interfacce opzionali	senza interfaccia opzionale

FPM 17.3 69K SP - Monitor

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



Uscita monitor	1 x DisplayPort 1x HDMI
Rete	senza rete
Sistema bus	senza sistema bus

Dimensioni

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	431 mm / 261 mm / 68 mm
----------------------------------	-------------------------

Indicazioni materiale

Materiale piastra dati frontale	Vetro (3 mm), temprato e antiriflesso
Materiale custodia	Acciaio legato, completamente chiuso

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 85 % (senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Supporto VESA (con adattatore) Montaggio del tubo (con adattatore)
Sistema di supporto	VESA MIS-D 100 C

FPM 17.3 69K SP - Monitor

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705

FPM 17.3 69K SP - Monitor

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 9.0	EC001428
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

FPM 17.3 69K SP - Monitor

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com