

CRIMPFOX-TC HC 4 - Pinza a crimpare



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1297083>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per contatti torniti CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 stazioni di stampaggio contrassegnate, dispositivo di blocco sbloccabile, inserimento laterale, con posizionatore

I vantaggi

- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- Il localizzatore girevole assicura l'esatto posizionamento dei contatti nell'area di crimpatura

Dati commerciali

Codice articolo	1297083
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH3135
Codice prodotto	BH3135
GTIN	4063151533458
Peso per pezzo (confezione inclusa)	729,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	729,8 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-TC HC 4 - Pinza a crimpare



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1297083>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Nelle istruzioni di installazione è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare fissi da 0,14 mm ² ...4,0 mm ² delle serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED...
---------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura quadra
Caratteristica di prodotto	Stazioni di stampaggio siglate Incluso ausilio di posizionamento

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
AWG min	26
AWG max	18

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	1,5 mm ²
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Punto di crimpatura 4

Sezione max.	4 mm ²
AWG max	12

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Sezione AWG	26 ... 12

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	Acciaio

CRIMPFOX-TC HC 4 - Pinza a crimpare



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1297083>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC HC 4 - Pinza a crimpare



1297083

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1297083>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com