

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Coperchio a scatto (fisso), display touch capacitivo da 2,4" integrato, risoluzione: 320 x 240 Pixel, interfaccia: 4-wire SPI, larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 13,5 mm

I vantaggi

- Sviluppo rapido del dispositivo grazie al display touch integrato da 2,4 pollici
- Adatto ai diversi requisiti dei dispositivi grazie alle varianti di custodia con o senza tastiera a membrana
- Design coordinato delle custodie, delle tastiere e dei display
- Massima flessibilità grazie alle numerose combinazioni possibili di coperchi e parti superiori della custodia
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione

Dati commerciali

Codice articolo	1335861
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ACHBAI
Codice prodotto	ACHBAI
GTIN	4063151637620
Peso per pezzo (confezione inclusa)	51,94 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43,84 g
Numero tariffa doganale	85480090
Paese di origine	DE

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.
Istruzioni per l'ordine:	Le viti per il montaggio di un circuito stampato sotto il display sono disponibili come accessori, ma non sono incluse nella fornitura.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Tipo di custodia	Custodie per installazioni modulari per edifici
Serie di custodie	BC
Famiglia di prodotti	BC 107,6..
Numero (Aperture per connettori)	0
Apertura di ventilazione disponibile	no

Display

Tipo di display	TFT, IPS
Tipo di visualizzazione	capacitivo
Diagonale	2,4 " / 6,1 cm (Display)
Risoluzione monitor	320 x 240 Pixel (QVGA)
Formati del display	3:4
Tipo di illuminazione del display	LED, bianco
Controllore	GT911 (Goodix)

Interfacce

Interface	4-wire SPI
-----------	------------

Dimensioni

Larghezza	107,6 mm
Altezza	45 mm
Profondità	13,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Coperchio custodia)	nero (RAL 9005)
Materiale Coperchio della custodia	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
--	---------------------

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio e parte superiore della custodia
-------------------	---

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch



1335861

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1335861>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com