

E/MBK - Supporto terminale



1401637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401637>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto terminale, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio

I vantaggi

- Ampia superficie di siglatura
- Montaggio a vite su guide di supporto NS 15
- Montaggio diretto come blocco di morsetti MBK sulla piastra di montaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1401637
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE7111
Codice prodotto	BE7111
GTIN	4017918020484
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,62 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto terminale
------------------	--------------------

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,4 ... 0,5 Nm
---------------------	----------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm
Altezza	22 mm
Profondità	11,4 mm
Profondità su NS 35/7,5	13 mm
Lunghezza	22 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	Fori di fissaggio 3,2 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 15
-------------------	-------

Disegni

Disegno quotato



1401637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401637>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401637>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,008 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com