

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Matassa per cavo di uscita



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401690>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Matassa per cavo di uscita, applicazione: Box di distribuzione, numero poli: 11, lunghezza cavo: 50 m



Dati commerciali

Codice articolo	1401690
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3ZBX
Codice prodotto	AF3ZBX
GTIN	4046356569521
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5.945 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5.945 g
Numero tariffa doganale	85444995
Paese di origine	DE

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Matassa per cavo di uscita

1401690

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401690>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo a metri
Applicazione	Box di distribuzione
Numero di poli	11


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	300 V AC
	300 V DC

Cavo / linea

Lunghezza cavo	50 m
----------------	------

PUR senza alogenati nero [PUR]

Disegno quotato	
Numero di poli	11
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR senza alogenati nero [PUR]
Struttura conduttore segnale linea	64x 0,10 mm
Linea segnale AWG	20
Struttura conduttore tensione di alimentazione	128x 0,10 mm
Tensione di alimentazione AWG	17
Sezione del conduttore	3x 1 mm ² (Linea di alimentazione) 8x 0,5 mm ² (Linea del segnale)
Diametro esterno conduttore	9,40 mm ±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	nero RAL 9005
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PP
Conduttore singolo, colore	marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde
Cordatura intera	Fili in posizioni twistati
Tensione nominale cavi	300 V
Tensione di prova	2000 V
Raggio di piegatura minimo, fisso	94 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	94 mm

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Matassa per cavo di uscita



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401690>

Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 94 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s
Resistenza alla fiamma	DIN EN 50265
Resistenza all'olio	ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803
Altra resistenza	Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi
Caratteristiche particolari	privo di silicone
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)
	-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Matassa per cavo di uscita



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401690>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Matassa per cavo di uscita



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401690>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com