

# VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-12,5 - Cavo patch



1406406

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406406>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 12,5 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Cavo patch PROFINET

## Dati commerciali

Codice articolo	1406406
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNABA
Codice prodotto	ABNABA
GTIN	4046356764087
Peso per pezzo (confezione inclusa)	839,545 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	826,346 g
Numero tariffa doganale	85444210
Paese di origine	PL

# VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-12,5 - Cavo patch



1406406

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406406>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Famiglia di prodotti	RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5
Applicazione	Standard
Tipo sensore	PROFINET
Numero di poli	4
Schermato	sì

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
----------------------------	---

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
--------------------	----

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	100 MBit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5
Velocità di trasmissione	100 MBit/s

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	50,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	30 N

### Connettori

#### Connessione 1

Tipo	Maschio diritto RJ45
Schermato	sì
Grado di protezione	IP20

#### Connessione 2

Tipo	Maschio diritto RJ45
Schermato	sì
Grado di protezione	IP20

### Cavo / linea


Lunghezza cavo	12,50 m
----------------	---------

PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B]

# VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-12,5 - Cavo patch

1406406

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406406>


Disegno quotato	
Nota	Raggio di piegatura minima 4 x D
Numero di poli	4
Schermato	sì
Tipo di cavo	PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B]
Struttura conduttore	1x4xAWG22/7, SF/TQ
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,25 mm
Linea segnale AWG	22
Sezione del conduttore	4x 0,34 mm <sup>2</sup>
Diametro filo con guaina isolante	ca. 1,5 mm
Diametro esterno conduttore	6,50 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	verde RAL 6018
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Conduttore singolo, colore	bianco, giallo, blu, arancio
Impedenza caratteristica	100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz)
Raggio di piegatura minimo, fisso	30 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	60 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C -25 °C ... 80 °C

## Disegni

Disegno schema



Schema di collegamento



# VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-12,5 - Cavo patch



1406406

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406406>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1406406

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406406>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)