

1407014

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407014>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Spelatore a T per AWG 30-22 / (0,25-0,64 mm)



## Descrizione del prodotto

Spelacavi in fibra ottica per AWG 30-22 / (0,25 ... 0,64 mm)

## I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
- Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 1407014   |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABNIEY  |
| Codice prodotto                     | ABNIEY  |
| GTIN                                | 4046356787925   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 119,5 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 119 g   |
| Numero tariffa doganale             | 82032000  |
| Paese di origine                    | US  |

1407014

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407014>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo di prodotto | Utensile di montaggio |
|------------------|-----------------------|

### Indicazioni materiale

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Colore             | giallo   |
| Materiale custodia | Plastica |

### Cavo / linea

#### Cavo in fibra ottica

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mezzo trasmissivo | FO |
|-------------------|----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP20 |
|---------------------|------|

# FOC-TOOL-STRIPPING-T-2 - Accessori FO



1407014

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407014>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21043706 |
| ECLASS-13.0 | 21049090 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002109 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

1407014

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1407014>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 11,247 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)