

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Adattatore di riduzione



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410738>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore di riduzione, filettatura: M40 x 1,5, colore: nero intenso, con guarnizione piatta

## Descrizione del prodotto

Ridotto da M40 a M32

## Dati commerciali

Codice articolo	1410738
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4046356873192
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,617 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Adattatore di riduzione



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410738>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore di riduzione
Guarnizione presente	sì
Produttore	Jacob
Denominazione produttore	M40M32 PA/SW/FD

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	5 ... 7,5 Nm
---------------------	--------------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	50,50 mm
Lunghezza	16 mm
Lunghezza della filettatura	10 mm
Lunghezza senza filettatura	6 mm
Diametro	40 mm
Diametro filettatura	40 mm
Apertura chiave dadi	46 mm
Misura angolare esagonale	50,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M40 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm
Tipo di filettatura lato guarnizione	M32

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	Poliammide rinforzata con fibra di vetro
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR

### Cavo / linea

Assenza di alogeni	no
--------------------	----

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (In base alla connessione a vite utilizzata)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 100 °C

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Adattatore di riduzione



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410738>

## Montaggio

Nota per il montaggio

con connessione a vite corrispondente: IP65


# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Adattatore di riduzione

1410738

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410738>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Adattatore di riduzione



1410738

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410738>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

### ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1410738

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410738>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,265 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)