

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tappo a vite

1411112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411112>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tappo a vite, materiale connessione a vite: Acciaio inox 316L, applicazione: Ex, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1411112 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DDX |
| Codice prodotto | AF7DDX |
| GTIN | 4046356922272 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 230 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
| Numero tariffa doganale | 73269098 |
| Paese di origine | GB |

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tappo a vite



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411112>

Dati tecnici

Note

| | |
|----------------------------------|--|
| Indicazione per la protezione Ex | Questo articolo può essere utilizzato insieme al dado autobloccante 1411252 A-INL-M40-S-S solo per il modo di protezione "Ex e". |
|----------------------------------|--|


Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Tappo a vite |
| Applicazione | Ex |
| Produttore | CMP |
| Denominazione produttore | 757 M40 Exd/Exe S.S HEX HD STOP PLUG |
| Codice articolo produttore | 757DM54 |

Dati EX

| | |
|-------------------------------------|----|
| Uso in area a rischio di esplosione | sì |
|-------------------------------------|----|

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza | 24 mm |
| Lunghezza della filettatura | 15 mm |
| Lunghezza senza filettatura | 9 mm |
| Diametro | 40 mm |
| Diametro filettatura | 40 mm |
| Apertura chiave dadi | 46 mm |
| Misura angolare esagonale | 50,6 mm |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M40 x 1,5 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Materiale connessione a vite | Acciaio inox 316L |
|------------------------------|-------------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|--|
| Grado di protezione | IP66 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W) IP68 (con inserto della guarnizione piatta adatta A-SEW-...P-W) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 130 °C |

Omologazioni

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tappo a vite



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411112>

| | |
|-------|--|
| ATEX | Sira 01ATEX1284U |
| | Sira 02ATEX1003X |
| | Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I |
| IECEX | IECEX SIR 07.0056X |
| | Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X |

Normative e prescrizioni

EN Ex

| | |
|--------------------|--------------------|
| Norme/disposizioni | EN 60079-0, -1, -7 |
|--------------------|--------------------|

IEC Ex

| | |
|--------------------|---------------------|
| Norme/disposizioni | IEC 60079-0, -1, -7 |
|--------------------|---------------------|

EN Ex

| | |
|--------------------|----------------|
| Norme/disposizioni | EN 61241-0, -1 |
|--------------------|----------------|

IEC Ex

| | |
|--------------------|-----------------|
| Norme/disposizioni | IEC 61241-0, -1 |
|--------------------|-----------------|

Montaggio

| | |
|-----------------------|---|
| Nota per il montaggio | Con l'impiego della guarnizione piatta A-SEW-40-P-W (art. 1411286) tenuta IP66 / IP68 |
|-----------------------|---|

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tappo a vite


1411112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411112>



Disegni

Disegno quotato



A-EXSH-M40-68L-S-S - Tappo a vite



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411112>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411112>



CSA

ID omologazione: 113642



UL Listed

ID omologazione: E214221



ATEX

ID omologazione: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tappo a vite



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411112>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27140805 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000032 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

A-EXSH-M40-68L-S-S - Tappo a vite



1411112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411112>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9cbb644e-ed16-4c80-8163-308c9f903845 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com