

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori



1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di connettori, numero poli: 16, materiale: PA, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione di connessione: AWG 20- 14

Dati commerciali

Codice articolo	1411358
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AFX
Codice prodotto	AF7AFX
GTIN	4046356929288
Peso per pezzo (confezione inclusa)	320 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	320 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori



1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

Set composto da

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Custodia

1411347

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411347>



Custodia protettiva D25, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 1, diritto/laterali, altezza: 75,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Standard

HC-EVO-D25-BWS-PLR-BK - Custodia

1411344

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411344>



Custodia da incasso D25, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, altezza: 26 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Standard, con guarnizione piatta

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori

1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

HC-D-G-M25-PLRBK - Pressacavi

1411351

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411351>



Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per serie custodie D, dimensioni M25, diametro cavo 9 mm ... 17 mm.

HC-A16-I-UT-M - Inserto contatti

1585317

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585317>



Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: D25, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite, 250 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori




1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

HC-A16-I-UT-F - Inserto contatti

1585320

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585320>



Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: D25, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite, 250 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori



1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Tipo di custodia	Custodia completa
Serie	HC-D
Tipo	D25
Numero di poli	16
Piano d'inserimento	16+PE
Numero uscite cavi	1
Coperchio di protezione	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3


Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Corrente nominale	20 A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Tecnica di connessione	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (vale per conduttori flessibili con capocorda) 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (vale per conduttori flessibili con capocorda)
Sezione di collegamento AWG	20 ... 14

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	39 mm
Altezza	114,5 mm
Lunghezza	97 mm
Distanza fori orizzontale	86 mm
Distanza fori verticale	17,5 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	24 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	74 mm

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori



1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
	CR
Materiale custodia	PA
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale staffa di bloccaggio	PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	9 mm ... 17 mm
-----------------------------	----------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
--------------------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Grado di protezione (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

Montaggio

Nota per il montaggio	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.
-----------------------	--


HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori

1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>


Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno quotato



Dima di foratura:


HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori



1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

Disegno schema



Pinning lato collegamenti, sx maschio, dx femmina

1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>




Diagramma derating

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori



1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori



1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK - Set di connettori



1411358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411358>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5b906c74-21fd-4ee2-a892-c2fbff5b59d3

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com