

# HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Coperchio di protezione



1411494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411494>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



HEAVYCON ADVANCE, IP66, coperchio di protezione B6 per lato incasso, con bloccaggio a vite, con corda di sicurezza, diametro della corda di sicurezza: 3 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	1411494
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
GTIN	4046356918688
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45,68 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Coperchio di protezione



1411494


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411494>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Tipo	B6
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	sì

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	55 mm
Altezza	39,3 mm
Lunghezza	89,5 mm
Diametro	3,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale Coperchio di protezione	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Coperchio di protezione materiale	PA
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inossidabile
Materiale connessione a vite	Acciaio inossidabile

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Vite
--------------------	------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

### Montaggio

Nota per il montaggio	Coppia di serraggio della vite di bloccaggio 3 Nm
-----------------------	---

# HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Coperchio di protezione




1411494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411494>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Coperchio di protezione



1411494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411494>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411494>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Coperchio di protezione



1411494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411494>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

### ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Coperchio di protezione



1411494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411494>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)