

1411905

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411905>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti femmina USB, 4 poli, connettore femmina USB tipo A su connettore femmina USB tipo B, connettore femmina tipo B in direzione del lato telaio di montaggio, per il sistema Freenet in telai di montaggio, terminal outlet IP20, Patchpanel 19" e Service-Interface

## Dati commerciali

Codice articolo	1411905
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ABNNFC
Codice prodotto	ABNNFC
GTIN	4046356945004
Peso per pezzo (confezione inclusa)	18,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,335 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1411905

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411905>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Tipo	USB-A
Numero di poli	4
Piano d'inserimento	USB

### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	30 V
Corrente nominale	1 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	480 MBit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 2.0

### Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Plastica
Materiale guarnizione per cavi	NBR
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale O-ring	FPM

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1000
------------------	--------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 65 °C

1411905

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411905>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27440318
ECLASS-13.0	27440390

### ETIM

ETIM 10.0	EC004746
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1411905

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411905>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)